

品番：EA758RN-91

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2039ページ2319ページ		



仕様

メーカー	NEXTORCH(ネクストーチ)	使用電池	リチウムイオン電池×2個(付属)
光源	LED球	照射モード	強、中、弱、ECO、ブースト、ストロボ(高速フラッシュ)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	強:6000ルーメン 中:1500ルーメン 弱:320ルーメン ECO:20ルーメン ブースト:10000ルーメン ストロボ(高速フラッシュ):10000ルーメン
照射距離	強:290m 中:145m 弱:65m ECO:15m ブースト:380m	連続点灯時間	強:3時間30分 中:5時間 弱:15時間 ECO:170時間
充電時間	2.5時間	サイズ	156×53×49mm
重量	425g(電池込み)	材質	アルミ合金
防水性能	IPX8	耐衝撃性	2m
付属品	充電用USBケーブル、ストラップ		

最大10000ルーメンの超強力LEDライト

LOCK・DUTY・TACのモード選択ダイヤルとテールスイッチで操作可能

LOCKモードではライトは作動できないので、誤点灯を防止できます。

DUTYモードではボタンを全押しすると、ECO、弱、中、強の4段階に切り替わります。

TACモードではテールボタンの半押しでブースト、全押しでストロボ(高速フラッシュ)、離すとライトが消えます。

ストロボ(高速フラッシュ)機能は緊急時に相手の目を眩ませる場合に使用できます。

電池残量表示機能搭載

高度な温度制御を搭載し、オーバーヒートを防ぐため、継続的にパフォーマンスを最適化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.