


品番：EA758RP-5S

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑/ホルスター付)



販売価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
カタログ価格	5,570円(税抜) / 6,127円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

〈フラッシュライト〉			
使用電池	単4電池×3本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	白色LED球 赤色LED球 緑色LED球	明るさ	白:150ルーメン 赤:15ルーメン 緑:75ルーメン
電池寿命	白:4時間30分 赤:10時間 緑:4時間30分	照射距離	白:160m 赤:45m 緑:80m
サイズ	φ36.5×149mm	重量	105g
防塵・防水性能	IP64	材質	アルミ合金
付属品	ストラップ		

「白・緑・赤」の3色切替えて保線時の合図灯、誘導灯に最適なフラッシュライト

照射角固定・ノーマル照射タイプ

〈ライトホルスター〉			
サイズ	42×155mm	ベルト通し幅	50mm
ライト受部内径	30×30mm	デニール	1680D
材質	ポリエステル		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.