

品番：EA758RS-102

品名：[単6x3本] フラッシュライト/LED(ペン型)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0345ページ2033ページ		



スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます

仕様

使用電池	AAAA電池(単6)×3本(付属)	明るさ	固定
ルーメン	12	電池寿命(時間)	24時間
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	サイズ	φ9.5×165mm
重量(g)	18.5(本体のみ)	材質	アルミ合金
照射距離	18m	光源	LED球
防水性能	IPX2	光色	ナチュラル(電球色)

ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト

暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用

スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます

テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)

スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます

ペンクリップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.