


品番 : EA758RS-13

品名 : [単1x3本] フラッシュライト/LED



販売価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
カタログ価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/11 07:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



最大1250ルーメン!2段階調光のフラッシュライト

仕様

光源	LED球	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ 57.5×323mm	重量	417g(電池含まず)
ルーメン	強:1250、弱:200	電池寿命	強:約5時間、弱:約65時間
照明装置(電球・チップ)	NICHIA-144	使用電池	単1×3本(別売)
照射距離	約300m(強)	防塵・防水性能	IP66
材質	アルミ合金		
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

代替品

	品番 EA758MA-63 コメント 単3x6本 1300ルーメン
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.