

品番 : EA758RS-201

品名 : [単4x2本] フレキシブル隙間ライト/LED



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 184 (2026/01/14 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0345ページ		



点灯約100時間!長寿命モデル

仕様

使用電池	単4×2本(別売)	明るさ(ルーメン)	12
電池寿命(時間)	100	重量(g)	70(本体のみ)
材質	アルミ合金	サイズ	ヘッド径: φ 6.5mm 全長: 525mm フレキシブルケーブル長: 410mm
照射距離	18m	光源	LED球
防水性能	IPX2	照射パターン	集光(固定)

フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に

点灯約100時間!長寿命モデル

ポリカーボネートレンズ

テールスイッチタイプ

代替品

	品番 EA758SF-7	コメント 仕様確認してください。
--	--------------	------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.