

品番：EA758RS-32

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

使用電池	単3×2本(別売)	明るさ	強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命(時間)	強:3.5時間 中:12時間 弱:36時間	照射パターン	集散光(スライドフォーカス)
照射距離	139m(強)	防水性能	IP66
サイズ	φ 25.5×152.5mm	重量	75g(本体のみ)
材質	アルミ合金		
最大500ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト			
ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)			
テールスイッチタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

