

品番：EA758RS-4

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

	販売価格 6,250円 (税抜)／6,875円(税込)			
	カタログ価格 6,250円(税抜)／6,875円(税込)			
	在庫数 最新在庫: 0 (2025/05/15 19:49現在)			
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



最大1500ルーメン!3段階調光×集散光切替えの充電式高輝度フラッシュライト

仕様

使用電池	リチウムイオン充電電池(付属)	明るさ	強:1500ルーメン 中:400ルーメン 弱:125ルーメン
連続点灯(時間)	強:2時間 中:6.5時間 弱:15時間	照射パターン	集散光(ツイストフォーカス)
照射距離	230m(強)	防水性能	IP66
サイズ	φ52×234mm	重量	約375g(本体のみ)
材質	アルミ合金	付属品	USB充電ケーブル
最大1500ルーメン!3段階調光×集散光切替えの充電式高輝度フラッシュライト			
ヘッド部をひねって集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)			
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)			
充電ポートはタイプCです			

代替品

	品番 EA758SG-55 コメント 違い:メ-カ-、明るさ、外見など
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.