

品番：EA758RS-43

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜)／4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



最大700ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト

仕様

使用電池	単4×3本(別売)	明るさ	強:700ルーメン 中:150ルーメン 弱:70ルーメン
電池寿命(時間)	強:1.5時間 中:6時間 弱:12時間	照射パターン	集散光(スライドフォーカス)
照射距離	159m(強)	防水性能	IP66
サイズ	φ40×142.5mm	重量	142g(本体のみ)
材質	アルミ合金		
最大700ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト			
ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)			
パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤になります)			
テールスイッチタイプ			

代替品

	品番 EA758E-32 コメント 単3x6本 1,300ℓ-ℓ 2段調光
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.