

品番 : EA758RS-62

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
カタログ価格	910円(税抜)／1,001円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2081ページ		



## 仕様

使用電池	単4×2本(別売)	明るさ	80ルーメン
電池寿命(時間)	10時間	照射距離	105m
防塵・防水性能	IP66	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ 16.2×135mm	重量	27g(本体のみ)
材質	アルミ合金		

80ルーメン集光タイプの小型フラッシュライト

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的の中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 代替品

品番	EA758RY-42
コメント	明るさ:215LM／集散光機能付き



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.