品番: EA758RX-10A

品名: [単3x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	<b>4,800円</b> (税抜)/ 5,280円(税込)				
カタログ価 格	4,800円(税抜)/5,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/06/14 07:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ					























## 仕様

光源	白色LED球1灯 赤色LED球1灯 青色LED球1灯	サイズ	ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) mm バッテリーボックス:70.0(W)×29.2 (D)×66.5(H)mm
重量	233g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	25mm	使用電池	単3×3本(付属)
明るさ	メイン(強):355ルーメン (中):186ルーメン (弱):39ルーメン 赤サブ灯(強):5 (弱):1 青サブ灯(強):5 (弱):1	電池寿命	メイン(強):11時間 (中):24時間 (弱):60時間 赤サブ灯(強):150時間 (弱):500時間 青サブ灯(強):200時間 (弱):600時間
照射距離	強(白)33m 中(白)24m 弱(白)11m	電源	単三アルカリ乾電池x3本
照明装置	主灯:CREE LED, 副灯:赤、青	外形寸法	68×45×50mm
連続使用時間	10時間	付属品	25mm幅ゴムバンド×1本、25mm幅布 バンド×1本、単3電池×3本、ヘルメット

取付用バンドクリップx4個、布製ポーチx1個

散光

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。

ヘルメットクリップ付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 代替品



品番 EA758RX-10B

コメント 変更点:明るさ、電池寿命

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.