


品番 : EA758RX-15

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 358 (2026/02/02 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



充電式で140°の広角照射タイプ

仕様

光源	白色LED球1灯(メイン) 白色LED球2灯(サブ)	電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 単3電池×3本(別売)
使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付き)	照射パターン	ワイドビーム(固定)
明るさ	【充電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン	電池寿命	【充電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間
照射距離	【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m	バッテリー充放電回数	500回

	【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m		
サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm	ベルト幅	25mm
重量	275g(電池含)	防水性能	IPX6
付属品	ポーチ、USBコード(Micro USB Type-B ⇄ Type-A)		

照射角固定・ワイド照射タイプ

広範囲の照射に特化したモデル

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド

ヘッド角度調整可能

充電池と乾電池の使い分けが可能です。

電池蓋は開閉に便利なスライド式

USB-ACアダプタ(別売:EA940CD-201D)を使用しても充電が可能です。

代替品

	品番 EA758RX-15S コメント 変更点:付属品(充電器など)
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.