

品番 : EA758RX-15S

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)



販売価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜) / 9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/02/02 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2044ページ		



充電池と乾電池の使い分けが可能です

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ	【充電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン
電池寿命	【充電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間	光源	白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)

	強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間		
電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)	サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm
重量	275g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	25mm	照射距離	【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m
照射パターン	ワイドビーム(固定)	プラグ	2P
バッテリー 充放電回数	500回		
USB-ACアダプター付のセット品です。			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
USB-ACアダプタ(EA940CD-201D)を使用しても充電が可能です。			
充電式で140°の広角照射タイプ			
ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド			
すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適			
ヘッド角度調整可能			
電池蓋は開閉に便利なスライド式			
※ルーメン・電池寿命は充電池使用時の値です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.