
品番: EA758RX-15S

品名: [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)



販売価格	8,770円(税抜)/9,647円(税込)					
カタログ価 格	8,770円(税抜)/9,647円(税込)					
在庫数	最新在庫: 37 (2025/12/08 13:59現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログ ページ	2093ページ					



























充電池と乾電池の使い分けが可能です

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	明るさ	【充電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 『アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(サブ):48ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン
電池寿命	【充電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間	光源	白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)

	強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間		
電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)	サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm
重量	275g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	25mm	照射距離	【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m
照射パターン	ワイドビーム(固定)	プラグ	2P
バッテリー 充放電回数	500回		

USB-ACアダプター付のセット品です。

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

USB-ACアダプタ(EA940CD-201D)を使用しても充電が可能です。

充電式で140°の広角照射タイプ

ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド

すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適

ヘッド角度調整可能

電池蓋は開閉に便利なスライド式

※ルーメン・電池寿命は充電池使用時の値です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.