

品番：EA758RX-41

品名：[単1×4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)



販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 535 (2025/10/11 04:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2085ページ		



正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』
防犯&防災用・夜間の巡回などシーンに合わせて大活躍！

仕様

使用電池	単1×4本(別売)	照射パターン	ツインビーム(2方向)
明るさ	300ルーメン(強)、 150ルーメン(中)、 30ルーメン(弱、副灯)	電池寿命	11時間(強)、 50時間(中)、 100時間(弱、副灯)
照射距離	400m(強)	サイズ	φ105×210.5mm
重量	420g	材質	樹脂
防塵・防水性	IP65		

最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト
防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。
正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』
足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。
暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ

カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4")※三脚は別売です

ショルダーベルト付

照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。

異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。

代替品



品番 EA758RX-51

コメント 同型 800ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.