

品番：EA758RX-7A

品名：[単3×3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段階調光)

|                                                                                   |                                         |   |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|------|---|
|  | 販売価格 <b>5,130円</b> (税抜)／5,643円(税込)      |   |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格 5,130円(税抜)／5,643円(税込)            |   |      |   |
|                                                                                   | 在庫数 <b>最新在庫: 0</b> (2025/05/12 12:15現在) |   |      |   |
|                                                                                   | 商品入数                                    | 1 | 販売単位 | 個 |
|                                                                                   | カタログページ                                 |   |      |   |



140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

仕様

|       |                                                                                       |        |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 光源    | 白色LED1灯(メイン)、<br>白色LED2灯(サブ)                                                          | 照射パターン | 散光                                                                        |
| 明るさ   | 350ルーメン(強・メイン)、<br>175ルーメン(中・メイン)、<br>35ルーメン(弱・メイン)、<br>48ルーメン(強・サブ)、<br>24ルーメン(弱・サブ) | 電池寿命   | 10時間(強・メイン)、<br>24時間(中・メイン)、<br>70時間(弱・メイン)、<br>45時間(強・サブ)、<br>80時間(弱・サブ) |
| 照射距離  | 55m(強)                                                                                | 使用電池   | 単3×3本(付属)                                                                 |
| サイズ   | 68(W)×45(D)×50(H)mm                                                                   | 重量     | 165g(電池含む)                                                                |
| ボディ材質 | 樹脂+放熱部アルミ                                                                             | ベルト幅   | ゴム製・布製ともに25mm                                                             |
| 防水性能  | IPX6                                                                                  |        |                                                                           |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライト |
| 140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます                                |
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。                   |
| ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット                                   |
| ヘッド角度調整可能(90°)                                       |
|                                                      |

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

ヘルメットクリップ付

#### 代替品



**品番** EA758RX-7C

**コメント** 変更:明るさ・電池寿命・照射距離

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.