

品番 : EA758RX-7B

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

使用電池	単3×3本(付属)	明るさ	メイン・強:390ルーメン メイン・中:200ルーメン emain・弱:40ルーメン サブ・強:30ルーメン サブ・中:15ルーメン
電池寿命(時間)	メイン・強:約11時間 メイン・中:約19時間 メイン・弱:約58時間 サブ・強:約45時間 サブ・中:約80時間	光源	白色LED1灯(メイン) 白色LED2灯(サブ)
サイズ	本体:68(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70(W)×21(D)×55(H)mm	重量	233g(電池含む)
照射距離	約41m(100%の明るさ)	防水性能	IPX6
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	付属品	布バンド ラバーバンド 布製ポーチ ヘルメット用バンドクリップ×4個 アルカリ電池単3×3本
ヘルメットクリップ付			
散光			
ヘッド角度調整可能(90°)			

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

代替品

	<p>品番 EA758RX-7C コメント 変更:明るさ・電池寿命・照射距離</p>
	<p>品番 EA758RX-15 コメント 同型 充電式</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.