


品番：EA758RX-7C

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,580円(税抜) / 6,138円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,580円(税抜) / 6,138円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 674 (2025/08/16 11:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2093ページ | | |



140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます


仕様

| | | | |
|----------|--|------|---|
| 使用電池 | 単3×3本(別売) | 明るさ | 強(メイン):510ルーメン 中(メイン):290ルーメン 弱(メイン):60ルーメン 強(サブ):30ルーメン 弱(サブ):15ルーメン |
| 電池寿命(時間) | 強(メイン):9時間 中(メイン):13時間 弱(メイン):40時間 強(サブ):45時間 中(サブ):80時間 | 光源 | 白色LED1灯(メイン) 白色LED2灯(サブ) |
| 照射パターン | ワイドビーム(固定) | サイズ | 本体:69(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D) ×66.5(H)mm |
| 重量 | 233g(電池含) | ベルト幅 | ゴム製・布製ともに25mm |
| 防水性能 | IPX6 | 照射距離 | 約43m(100%の明るさ) |
| 使用環境温度 | -10~55℃ | | |

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。

| |
|------------------------------------|
| ヘッド角度調整可能(90°) |
| ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付 |
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 |
| 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式 |
| 充電電池使用可能 |
| 照射角固定・ワイド照射タイプ。 広範囲の照射に特化したモデル。 |
| ※充電電池・電池は付属していません。 |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA758RX-15S</p> <p>コメント 充電電池と乾電池、両方使用可能</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.