

品番：EA758RX-804C

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電電池セット)



販売価格	9,100円(税抜)／10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜)／10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/21 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

<セット内容>	ヘッドライト、充電器、充電電池(単3電池×3本)、ケース	光源	白色LED球1灯
明るさ	強:200ルーメン(100%) 中:100ルーメン(50%) 弱:20ルーメン(10%)	電池寿命(連続点灯時間)	強:約12時間(100%) 中:約24時間(50%) 弱:約120時間(10%)
照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅	照射距離	83m(強モード)
サイズ	71(W)×40(D)×48(H)mm	重量	200g(電池含)
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	使用電池	単3充電電池3本(付属)
防水性能	IPX6		
最大200ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えヘッドライトと便利な充電電池のセット			
急速充電器と繰り返し使える単3充電電池のセット付			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット			
ライト下部のつまみを左右にスライドさせる「集散光スライド切替え」			
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式			

ヘッド角度調整可能(90°)
ヘルメットクリップ付
ケース付で収納・持ち運びにも便利

代替品

	品番 EA758RX-804E コメント 変更点:ヘッドライト
	品番 EA758TL-1 コメント 変更点:ヘッドライトのみ(ケース無し)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.