品番: EA758RX-804E

品名:[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)



販売価格	<b>10,800円</b> (税抜)/11,880円(税込)				
カタログ価 格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/08 13:57現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	2093ページ				



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

## 仕様

〈セット内容〉	ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池 ×3本)、ケース	使用電池	充電池セット 単3型×3本(付属)			
明るさ	強:255ルーメン(100%) 中:122ルーメン(50%) 弱:20ルーメン(10%) 点滅:255ルーメン	電池寿命(時間)	強:約10時間(100%) 中:約30時間(50%) 弱:約102時間(10%) 点滅:約20時間			
光源	白色LED球1灯	サイズ	本体:71.8(W)×38.2(D)×48.4(H) mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D) ×66.5(H)mm			
重量	220g(電池含)	防水性能	IPX6			
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	照射距離	59m(強モード)			
照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅	使用環境温度	−10~55°C			
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。						
ヘッド角度調整可能 (90°)						

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付	
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。	
最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト	
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式	
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付	
ケース付で収納・持ち運びにも便利	

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.