

品番：EA758RX-807C

品名：[単3×3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)			
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 04:32現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

<セット内容>	ヘッドライト、充電器、ケース、充電電池 (単3電池×3本)	光源	白色LED1灯(メイン)、 白色LED2灯(サブ)
明るさ	メイン・強:390ルーメン メイン・中:200ルーメン メイン・弱:40ルーメン サブ・強:30ルーメン サブ・中:15ルーメン	電池寿命	メイン・強:約11時間 メイン・中:約19時間 メイン・弱:約58時間 サブ・強:約45時間 サブ・中:約80時間
照射パターン	散光	照射距離	約41m(100%の明るさ)
サイズ(W×D×H)mm	68(W)×45(D)×50(H)mm	重量(g)	233g(電池含む)
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	使用電池	単3×3本(付属)
防水性能	IPX6		
ヘルメットクリップ付			
散光			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
ゴム製・布製ヘッドバンド付			
急速充電器と繰り返し使える単3充電電池のセット付			
140°広角照射タイプ			

【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電電池のセット
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
ケース付で収納・持ち運びにも便利
ヘッド角度調整可能(90°)

代替品

	品番 EA758RX-807E コメント 変更点:ルーメン、電池寿命
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.