品番: EA758RX-807E

品名:[単3x3本] ヘッドライト/LED(ワイド照明・充電セット)



| 販売価格       | <b>12,100円</b> (税抜)/13,310円(税込)     |      |    |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価<br>格 | 12,100円(税抜)/13,310円(税込)             |      |    |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>3</b> (2025/12/08 14:02現在) |      |    |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | St |  |  |
| カタログページ    | 2093ページ                             |      |    |  |  |



















140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

## 仕様

| 〈セット内容〉 | ヘッドライト、充電器、ケース、充電池<br>(単3電池×3本)   | 使用電池     | 充電池セット<br>単3型×3本(付属)   |
|---------|---|----------|--|
| 明るさ     | 強(メイン):510ルーメン<br>中(メイン):290ルーメン<br>弱(メイン):60ルーメン<br>強(サブ):30ルーメン<br>弱(サブ):15ルーメン | 電池寿命(時間) | 強(メイン):9時間<br>中(メイン):13時間<br>弱(メイン):40時間<br>強(サブ):45時間<br>中(サブ):80時間 |
| 光源      | 白色LED1灯(メイン)<br>白色LED2灯(サブ)   | サイズ      | 本体:69(W)×45(D)×50(H)mm<br>バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)<br>×66.5(H)mm      |
| 重量      | 233g(電池含)   | ベルト幅     | ゴム製・布製ともに25mm  |
| 防水性能    | IPX6  | 照射距離     | 約43m(100%の明るさ)   |
| 照射パターン  | 散光  | 使用環境温度   | -10~55℃  |

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。

ヘッド角度調整可能(90°)

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付

ケース付で収納・持ち運びにも便利

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.