

品番：EA758RX-841B

品名：[単1×4本] フラッシュライト/LED(三脚付)



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)			
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 06:44現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



LEDライト・三脚・収納ケースの便利なセットです。2方向同時照射タイプ

仕様

セット内容	・ライト ・三脚 ・手提げバッグ		
＜ライト 仕様＞ ・サイズ: φ105×210.5mm ・重量: 420g ・材質: 樹脂 ・防水性能: IP65 ・使用電池 : 単1×4本(別売) ・明るさ: 300ルーメン(強)、150ルーメン(中)、30ルーメン(弱、副灯) ・電池寿命: 11時間(強)、50時間(中)、100時間(弱、副灯) ・照射距離 400m(強) ・ショルダーベルト付 ・散光 ・防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。 ・足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。 ・照射モードを3段階に切り替え可能。			
＜三脚 仕様＞ ・材質: アルミ ・段数: 4段 ・全高(EV含む): 1,550mm ・全高(EV無し): 1,250mm ・縮長: 472mm ・EVスライド量: 300mm ・最低高: 446mm(ローポジション不可)			

- ・脚径:20mm
- ・重量:945g
- ・耐荷重:1.5kg
- ・雲台:3Way雲台(一体型・分離不可)
- ・クイックシュー:QB-32
- ・カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"
- ・水準器:有(丸型水準器)
- ・専用ケース付属
- ・わずか1kgにも満たない本体質量が自慢の持ち運び重視、最軽量クラスの三脚です。
- ・オールマイティに撮影が可能な3Way雲台を装備。
- ・脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。

＜手提げバッグ 仕様＞

- ・材質:ポリエステル
- ・サイズ:500(W)×160(D)×160(H)mm
- ・容量:12.8L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.