

品番：EA758RY-4

品名：[充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
カタログ価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
在庫数	最新在庫: 717 (2026/07/06 12:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



ブースト機能搭載。明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです

仕様

使用電池	リチウムイオン充電電池(本体内置)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	ブースト:3000ルーメン 強:1500ルーメン 中:400ルーメン 弱:50ルーメン	連続点灯時間	ブースト:20秒 強:2時間 中:5時間 弱:30時間
充電時間	2時間	照射距離	ブースト:316m 強:238m 中:120m 弱:40m
サイズ	51.5×218mm	重量	345g
材質	アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート	耐衝撃性	1m
防水防塵性能	IP66	付属品	USB TypeCコード、ストラップ

長押し(1秒)でブースト、ダブルクリックで点滅

長時間明るさを維持する LitEngine IC 搭載

ブーストモード後は弱モードへ移行します。(20秒経過orスイッチプッシュ時)

ツイストフォーカス機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.