

品番：EA758RY-44

品名：[単4x4本] フラッシュライト/LED



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 755 (2026/06/24 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2034ページ		



明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライトです

仕様

使用電池	単4×4本(別売)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	強:650ルーメン 中:300ルーメン 弱:100ルーメン エコ:30ルーメン	連続点灯時間	強:2.5時間 中:4.5時間 弱:8時間 エコ:40時間
照射距離	強:280m 中:175m 弱:125m エコ:70m	サイズ	φ42×155mm
材質	アルミニウム	防水防塵性能	IP66
付属品	ストラップ		
スライドフォーカス機能付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.