



品番：EA758RY-44S

品名：[単4x4本] フラッシュライト/LED(ホルスター付)



販売価格	6,060円(税抜) / 6,666円(税込)		
カタログ価格	6,060円(税抜) / 6,666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

〈フラッシュライト〉			
使用電池	単4電池×4本(別売)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	強:650ルーメン 中:300ルーメン 弱:100ルーメン エコ:30ルーメン	連続点灯時間	強:2.5時間 中:4.5時間 弱:8時間 エコ:40時間
照射距離	強:280m 中:175m 弱:125m エコ:70m	サイズ	φ42×155mm
防水防塵性能	IP66	材質	アルミニウム
付属品	ストラップ		
明るさ4段階・スポット・ワイド切替可能なライト			
スライドフォーカス機能付き			
〈ライトホルスター〉			
サイズ	62×220mm	ベルト通し幅	50mm
ライト受部内径	45×45mm	デニール	1680D
材質	ポリエステル		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.