

品番：EA758SB-10Y

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	68820
商品名	PROPOLYMAX	サイズ	φ38×177mm
重量	233g(電池含む)	材質	ナイロンポリマー
使用電池	単3×4本(付属)	カラー	イエロー
明るさ	300ルーメン(強) 50ルーメン(弱)	電池寿命	2時間45分(強) 24時間(弱)
照射距離	261m(強)	防塵・防水性能	IP67

超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト

集光

UL規格、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

密閉型スイッチの設計により、バッテリーの漏れによる腐食からスイッチを保護します

適合	UL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D, UL Class 2, Division 2, Group F, G, UL Class 3, Temperature Code T4		
----	--	--	--

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA758SD-76 コメント 充電式 275ルーメン IPX-</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.