

品番 : EA758SB-21

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
カタログ価格	7,640円(税抜) / 8,404円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2025/12/17 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2089ページ		



STREAMLIGHT ハンディライト UL/FM規格該当商品一覧	
品番	適合規格
EA758SB-21 (単3)	UL:Class I,Div.1,Groups C,D; Class I,Div.2,Groups A,B,C,D; Class II,Div.1,Groups F,G; Class II,Div.2,Groups F,G;
EA758SB-21T (単3)	UL:Class I,Div.1,Groups A,B,C,D; Class I,Div.2,Groups F,G;
EA758SB-4S (単3)	UL:Class I,Div.1,Groups A,B,C,D; Class I,Div.2,Groups F,G;
EA758SB-1A (単3)	UL:Class I,Div.1,Groups A,B,C,D; Class II,Div.1,Groups F,G;

照射時間155時間の長寿命タイプ

## 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	68300
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3電池×4本(別売)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	67ルーメン(固定)
連続点灯時間	約155時間	光源	高輝度白色LED(7灯)
材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	Φ41×165mm
重量	178g(電池含)	カラー	ブラック

防滴仕様

照射時間155時間の長寿命タイプ

ストラップ付

UL規格適合品:Class I ,Div.1,Groups C,D;  
Class I ,Div.2,Groups A,B,C,D;  
Class II ,Div.2,Groups F,G;  
Class III,T3C

●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.