

品番: EA758SB-21Y

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)



販売価格	7,360円(税抜)／8,096円(税込)		
カタログ価格	7,360円(税抜)／8,096円(税込)		
在庫数	最新在庫: 174 (2026/03/24 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2040ページ		



品番	規格 ページ	適合規格
EA7585B-21	(両用)	UL-Class I, Div. 1, Groups C,D; Class II, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class III, Div. 2, Groups F,G; Class III, T3C
EA7585B-21Y	(両用)	UL-Class I, Div. 1, Groups C,D; Class II, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class III, Div. 2, Groups F,G; Class II, T-54C (T6)
EA7585B-43	(両用)	UL-Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F,G; Class II, T-54C (T6)
EA7585D-8A	(両用)	UL-Class I, Div. 1, Groups C,D; Class II, Div. 2, Groups A,B,C,D; Class III, Div. 2, Groups F,G; Class III, T3C

照射時間155時間の長寿命タイプ^o

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68200
商品名	PROPOLYMER	使用電池	単3電池×4本 (付属)
照射パターン	ノーマルビーム (固定)	明るさ	67ルーメン (固定)
連続点灯時間	約155時間	光源	高輝度白色LED (7灯)
材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ41×165mm
重量	178g (電池含む)	カラー	イエロー

防滴仕様

照射時間155時間の長寿命タイプ

ストラップ付き

UL規格適合品:Class I ,Div.1,Groups C,D;
Class I ,Div.2,Groups A,B,C,D;
Class II ,Div.2,Groups F,G;
Class III,T3C

●UL規格…UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されています。

防爆構造（日本国内での防爆規格は取得しておりません。）

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.