品番: EA758SB-51

品名: [単4x3本] ヘッドライト/LED(白・緑)



販売価格	4,260円(税抜)/4,686円(税込)				
カタログ価 格	4,260円(税抜)/4,686円(税込)				
在庫数	最新在庫: 55 (2025/11/27 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2093ページ				



















高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61070
商品名	BUCKMASTER	使用電池	単4電池×3本(付属)
明るさ	白色LED球1灯:80ルーメン 緑色LED球3灯:20ルーメン 緑色LED球1灯:6ルーメン	連続点灯時間	白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間
照射距離	白色LED球1灯:126m 緑色LED球3灯:26m 緑色LED球1灯:15m	光源	高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯(切替式)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	色	白·緑
サイズ	45×68×61mm	重量	132g(ヘッドバンド(布製)電池含)、 154g(ヘッドバンド(ラバー製)電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m

ヘッド角度調節可能(90°)

高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト

布製、ゴム製ヘッドバンド付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758EA-11

コメント 変更:光の色(赤色追加)、明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.