

品番：EA758SD-141

品名：[充電式]フラッシュライト/LED(高演色/ホルスター付)



販売価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
カタログ価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/22 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2037ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	シリーズ	スティンガー(STINGER)
型番	75499	使用電池	ニッケル水素充電電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)
照射パターン	散光	照射モード	強、中、弱、点滅
明るさ	強: 500ルーメン 中: 275ルーメン 弱: 140ルーメン	連続点灯(時間)	1.5時間(強) 2.5時間(中) 5時間(弱) 3時間(点滅)
充電時間	4.5時間	照射距離	強: 約265m 中: 約190m 弱: 約134m
光色	温白色	耐衝撃性	1m
色温度	3,000K	光源寿命	50,000時間
演色性	Ra90	サイズ	φ41x213mm
材質	アルミニウム	重量	352g(充電電池含)
防水性能	IPX4	付属品	充電器、ACアダプター、シガーチャージャー
カラー	ブラック		

高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。

よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。

持ち手部分は滑り止め加工が施されています。

ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.