

品番：EA758SD-17

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,500円(税抜) / 42,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,500円(税抜) / 42,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/05/22 03:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2037ページ | | |



使い方が広がるヘッド部とテールスイッチのダブルスイッチ仕様

仕様

| | | | |
|--------|---|--------|-------------------------------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 75460 |
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | STINGER DS |
| 使用電池 | ニッケル水素電池 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、中、弱、点滅 | 明るさ | 強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:1時間30分 中:2時間30分 弱:5時間 点滅:3時間 | 充電時間 | 16時間 |
| 照射距離 | 強:310m 中:219m 弱:155m | 光源 | LED球 |
| サイズ | φ41×225mm | 重量 | 364g(充電電池含む) |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート | 防水性能 | IPX4 |

| | | | |
|---|----|-----|-------------|
| 耐衝撃性 | 1m | 付属品 | 充電器、ACアダプター |
| 先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。 | | | |
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | | | |
| レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製 | | | |
| 持ち手部分は滑り止め加工が施されています | | | |
| 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 | | | |
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 | | | |

代替品

| | | |
|---|------|--------------------|
|  | 品番 | EA758RY-4 |
| | コメント | 明るさ:1500LM／集散光機能付き |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.