品番: EA758SD-17

品名: [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	39,400円 (税抜)/ 43,340円(税込)				
カタログ価 格	39,400円(税抜)/43,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/11/12 18:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2086ページ				























使い方が広がるヘッド部とテールスイッチのダブルスイッチ仕様

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	75460
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン
連続点灯時間	強:1時間30分 中:2時間30分 弱:5時間 点滅:3時間	充電時間	16時間
照射距離	強:310m 中:219m 弱:155m	光源	LED球
サイズ	φ41×225mm	重量	364g(充電池含む)
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX4

耐衝撃性 1m 付属品 充電器、ACアダプター

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製

持ち手部分は滑り止め加工が施されています

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758SD-15

コメント 350ル-メン 充電式 黒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.