

品番：EA758SD-72

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)



販売価格	9,070円(税抜) / 9,977円(税込)		
カタログ価格	9,070円(税抜) / 9,977円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/13 03:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2040ページ		

ツインビーム

(強)171m

ノーマル

ワイド

単3

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68752
商品名	DUALIE	使用電池	単3x3本(付属)
カラー	ブラック	照射パターン	ツインビーム(2方向)
明るさ	ノーマル: 140ルーメン ワイド: 140ルーメン 同時照射: 245ルーメン	連続点灯時間	ノーマル: 18時間、 ワイド: 18時間、 同時照射: 9時間
照射距離	ノーマル: 171m ワイド: 18m	サイズ	φ47×178mm
重量	193g(電池含)	材質	本体: 耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ: ポリカーボネート(傷防止コーティング)
光源	LED	防塵・防水性能	IP67(水深1m:30分)
耐衝撃性	2m		

前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます

前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。

クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。

本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂

持ちやすいグリップ形状

片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ

SGS認証

Class I , II Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,
Class III; CL I , ZN0, II C; Exia; T-Code: T4

IECEX規格適合品

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。

異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.