

品番：EA758SD-88

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ		



高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68724
商品名	PROPOLYMER	光源	C4スーパーLED球
カラー	ブラック	使用電池	単3電池×3本(付属)
ルーメン	120lm	照射距離	237m
連続点灯時間(時間)	6.5	サイズ	φ38.1×178mm
重量	213g(電池含)	材質	耐衝撃性ポリマー樹脂
防水防塵性能	IP67(30分1mまで防水)	耐衝撃性能	3m
防爆記号	ATEX:Category 1 (Zone 0) locations I DEMKO 13 ATEX 1214468X; II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIC To118°C Da InMetro:UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da IECEX UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E,		

	F, G; Class III; Exia; T-Class: T4 (日本の防爆記号は取得していません。)	
--	---	--

集光

高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト

防爆構造

代替品

	<p>品番 EA758SD-82</p> <p>コメント 115ル-メ 3単x2本 ブラック</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.