品番: EA758SE-11

品名: [充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	<b>28,700円</b> (税抜)/31,570円(税込)				
カタログ価 格	28,700円(税抜)/31,570円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>38</b> (2025/12/15 07:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2094ページ				






























## 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	89001
商品名	PROTAC 2.0	使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、強
明るさ	強:2,000ルーメン 中:650ルーメン 弱:110ルーメン	連続点灯時間	強:2.25時間 中:4.5時間 弱:25時間
充電時間	6時間	照射距離	強:約241m 中:約130m 弱:約55m
材質	本体:アルミ レンズ:ガラスレンズ	光源	LED球
サイズ	125×65×37(H)mm	重量	297g(電池含)
防水性能	IP64	耐衝撃性	2m
カラー	ブラック	付属品	充電用USBコード、ヘッドストラップ(布製、ゴム製)

モードの切替方法

消灯した状態から素早く9回半押しし、 10回目で長押しする

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ

リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)

調節可能な布製、ゴム製ヘッドバンド付

ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.