

品番：EA758SE-20A

品名：[単3x1本] ミリタ-ライト/LED(白・赤・青・IR)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 115 (2026/07/06 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	14513
シリーズ	サイドワインダー(SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER COMPACT
使用電池	CR123Aリチウム電池×1本(付属) 単3アルカリ電池×1本(付属) 又は単3リチウム電池×1本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強(100%)、中(60%)、中(25%)、弱(5%)、点滅	明るさ	【CR123A使用時】 白色(強):275ルーメン 白色(中・60%):80ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):5ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 点滅:— 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):140ルーメン 白色(中・60%):85ルーメン 白色(中・25%):35ルーメン 白色(弱):4ルーメン 赤色:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 点滅:—
連続点灯時間	【CR123A使用時】 白色(強):2.75時間 白色(中・60%):8時間	照射距離	【CR123A使用時】 白色(強):113m 白色(中・60%):60m

	白色(中・25%):19時間 白色(弱):100時間 点滅:5.75時間 IR:20時間 赤色・青色:30時間 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):4時間 白色(中・60%):6時間 白色(中・25%):10時間 白色(弱):70時間 点滅:8時間 IR:20時間 赤色・青色:25時間		白色(中・25%):40m 白色(弱):14m 点滅:一 赤色:13m 青色:7m 【単3アルカリ電池使用時】 白色(強):85m 白色(中・60%):63m 白色(中・25%):42m 白色(弱):15m 点滅:一 赤色:13m 青色:7m
光源	C4 白色LED球1個 赤外線LED球1個(940nm) 赤色LED球1個(622nm) 青色LED球1個(470nm)	材質	ポリマー樹脂
サイズ	51×28×79(H)mm	重量	76.5g(電池含)
防水性能	IPX7(水深1m30分間防水)	耐衝撃性	3m

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

本体は185°まで角度調整可能です。

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。


赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。

点滅機能付き

ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属

米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810H, Method 512.6)に適合

代替品

	品番 EA758SE-19 コメント 違い:光源
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.