

品番：EA758SE-25

品名：[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・緑)



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/02/19 16:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2042ページ2534ページ		



遭難時や救急活動時の救命灯に

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	14066
シリーズ	サイドワインダー (SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER RESCUE
使用電池	単3×2本(付属)	照射パターン	ツインビーム(前方)
LED球	白 青 緑	明るさ	白:55ルーメン 青:1.8ルーメン 緑:4.5ルーメン
連続点灯時間	白:5.5時間 青・緑:16時間	照射距離	69m
光源	白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)	サイズ	59×27×118(H)mm
重量	142g(電池含)	材質	本体:耐衝撃性・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX7	耐衝撃性能	3m
ヘッド角度調整可能(185°)			

スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
遭難時や救急活動時の救命灯に
4段階調光＋点滅機能付
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用してください。
空対地の視認性が高く、遭難時はライトをONにして本体を頭上に掲げて円形パターンを描くことで、上空からの捜索救急隊に発見される可能性を高めることができます。
米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810F, Method 512.4)に適合
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル
マジックテープ(別売)でヘルメットなどに装着できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.