



品番：**EA758SE-3A**

品名：[CR123Ax2本] ヘッドライト/LED(強・中・弱)



販売価格	8,160円 (税抜) / 8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/02 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



パワーレギュレーション(節約)機能で電池寿命に対して最大の光出力を供給します。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61304
商品名	PROTAC HL	使用電池	CR123A×2本(別売)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:635ルーメン、中:105ルーメン、 弱:20ルーメン	連続点灯時間	強:1.75時間 中:8時間 弱:36時間
照射距離	強:184m 中:76m 弱:33m	光源	LED球
材質	本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム) レンズ:ガラス	サイズ	93×66×31(H)mm
重量	187g(電池含む)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回

半押し、10回目で長押しする

ヘッド角度調整可能(90°)

布製・ゴム製ヘッドバンド付

パワーレギュレーション(節約)機能で電池寿命に対して最大の光出力を供給します

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758SE-9

コメント 充電式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.