

品番：EA758SE-47

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造)



販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2047ページ		



スポットとワイドの同時照射モードで、さらに視界が広がります

#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61424
商品名	ENDURO	使用電池	単4電池×3本(付属)
照射パターン	ツインビーム(前方)	モード	同時照射 スポット ワイド
明るさ	スポット:160ルーメン ワイド:160ルーメン 同時照射:235ルーメン	連続点灯時間	スポット:5時間 ワイド:5時間 同時照射:4.75時間
照射距離	スポット:73m ワイド:20m	光源	白色LED球2灯
サイズ	56.8×38.1×50.8(H)mm	重量	99.2g(電池含む)
バンド幅	ゴム製・布製ともに25mm	防水防塵性能	IP67(水深1m:30分)
耐衝撃性能	2m	材質	本体:熱可塑性樹脂 レンズ:ポリカーボネート

強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。

レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
ヘッド角度調整可能(45°)
ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC,
IECEX規格、ATEX指令適合品
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、スポット→ワイド→スポット&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.