

品番 : EA758SE-6A

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/12 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		




●防水性規格	
規格	内容
0	無保護
1	1mmの水柱下で10分間水没しても点灯可能
2	10mmの水柱下で10分間水没しても点灯可能
3	30mmの水柱下で10分間水没しても点灯可能
4	1mの水柱下で10分間水没しても点灯可能
5	耐圧(1mの水柱下で10分間水没しても点灯可能)
6	耐衝撃(1mの水柱下で10分間水没しても点灯可能)
7	冷熱(−10℃水温に10時間耐える)
8	耐衝撃(−10℃水温に10時間耐える)
X	特種表示なし(IEC規格適合)

●防塵性規格	
規格	内容
0	無塵
1	1mm以下の微細粉塵が侵入しない
2	直径12.5mm以下の微細粉塵が侵入しない
3	直径1.5mm以下で長さ10mm以下の微細粉塵が侵入しない
4	直径1.0mm以下で長さ10mm以下の微細粉塵が侵入しない
5	直径0.5mm以下で長さ10mm以下の微細粉塵が侵入しない
X	特種表示なし(IEC規格適合)



強: 3.5時間  
弱: 10時間



電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能

## 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61601
商品名	DOUBLE CLUTCH	使用電池	リチウムポリマー電池(USBケーブル付)
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	ノーマル(強):125ルーメン ノーマル(弱):30ルーメン ワイド(強):125ルーメン ワイド(弱):30ルーメン
連続点灯時間	充電池:ノーマル・ワイド/強:3.5時間 ノーマル・ワイド/弱:10時間 乾電池:ノーマル・ワイド/強:6時間 ノーマル・ワイド/弱:18時間	電源	USB充電式リチウムバッテリー(付属) または単4アルカリ乾電池×3本
サイズ	55(W)×32(D)×60(H)mm	重量	113g(充電池含む)
防水性能	IPX4	照射距離	ノーマル(強):82m、ノーマル(弱):40m ワイド(強):31m、ワイド(弱):4m
充電時間	4時間	耐衝撃性	2m

付属品

布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード

レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能

ヘッド角度調整可能(60°)

手袋をしても操作しやすい回転式スイッチ

使用中の快適さと安定性のある薄型構造

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.