

品番：EA758SE-6A

品名：[充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 18:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



項目	内容
■防水性能	IPX4
■照度	125lm(強) / 30lm(弱)
■照射距離	82m(強) / 40m(弱)
■連続点灯時間	3.5時間(強) / 10時間(弱)
■充電時間	4時間
■重量	113g(充電電池含む)
■サイズ	55(W)×32(D)×60(H)mm

項目	内容
■耐衝撃性	2m
■電池	リチウムポリマー電池(USBケーブル付) または単4アルカリ乾電池×3本
■照射パターン	ツインビーム(前方)
■調節機能	ON/OFF、モード切替、充電状態表示
■付属品	充電ケーブル、取扱説明書



強: 3.5時間
弱: 10時間



82m

電源をUSB充電の充電電池と単4電池に切替可能

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61601
商品名	DOUBLE CLUTCH	使用電池	リチウムポリマー電池(USBケーブル付)
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	ノーマル(強): 125ルーメン ノーマル(弱): 30ルーメン ワイド(強): 125ルーメン ワイド(弱): 30ルーメン
連続点灯時間	充電電池: ノーマル・ワイド/強: 3.5時間 ノーマル・ワイド/弱: 10時間 乾電池: ノーマル・ワイド/強: 6時間 ノーマル・ワイド/弱: 18時間	電源	USB充電式リチウムバッテリー(付属) または単4アルカリ乾電池×3本
サイズ	55(W)×32(D)×60(H)mm	重量	113g(充電電池含む)
防水性能	IPX4	照射距離	ノーマル(強): 82m、ノーマル(弱): 40m ワイド(強): 31m、ワイド(弱): 4m
充電時間	4時間	耐衝撃性	2m

付属品	布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード	
レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能		
ヘッド角度調整可能(60°)		
手袋をしていても操作しやすい回転式スイッチ		
使用中の快適さと安定性のある薄型構造		
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.