

品番 : EA758SE-9

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜)／26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 66 (2026/02/01 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2045ページ		



超高輝度の1000ルーメン、更にカラーレンズで各シーンでの視認性を向上できます

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61305
商品名	PROTAC HL	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン	連続点灯時間	強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間
充電時間	5時間	照射距離	強:232m、中:147m、弱:60m
光源	LED球	サイズ	30.5×102.4×79.2mm
重量	230g(電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
ヘッド角度調整可能(90°)			

レンズ2枚付属(赤色、緑色)

超高輝度の1000ルーメン、更にカラーレンズで各シーンでの視認性を向上できます

布製・ゴム製ヘッドバンド付

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758SE-11

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.