

品番：EA758SG-18

品名：[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ハ°ン型)



販売価格	3,610円(税抜)／3,971円(税込)		
カタログ価格	3,610円(税抜)／3,971円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2024/05/07 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2123ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	65058
シリーズ	スタイラス(STYLUS)	商品名	STYLUS
使用電池	単6電池×3本(付属)	照射パターン	散光
明るさ	11ルーメン(固定)	連続点灯時間	24時間
照射距離	24m	材質	アルミニウム
サイズ	φ10×152	重量	31g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m
カラー	ブラック	UL規格	Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T3C Exia
IECEX規格適合品	Ex ia op is IIB T2 Gb - IECEx FTZU 15.0026X	ATEX指令適合品	II 2G Ex ia op is IIB T2 Gb - FTZU 11 ATEX 0057X

防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)
保護キャップ付
●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

