

品番：EA758SG-20

品名：[AAAAX3本] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,230円(税抜) / 4,653円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,230円(税抜) / 4,653円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 58 (2026/05/02 03:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0345ページ2033ページ | | |



細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

仕様

| | | | |
|------|---|--------|-------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 65018 |
| シリーズ | スタイラス(STYLUS) | 商品名 | STYLUS |
| 使用電池 | AAAA電池×3本(付属) ※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 11ルーメン(固定) | 連続点灯時間 | 24時間 |
| 照射距離 | 24m | 光源 | LED球 |
| 材質 | アルミ合金 | サイズ | φ10×158mm |
| 重量 | 32g(電池含) | 防水性能 | IPX4 |
| カラー | ブラック | | |

1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。

テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。

マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

保護キャップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.