

品番：EA758SG-38

品名：[CR123Ax4本] フラッシュライト/LED(防水・超強力)



販売価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 16:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



最大2200ルーメンの超高輝度防水LEDライト

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88060
商品名	PROTAC	明るさ	2,200ルーメン(強) 600ルーメン(中) 60ルーメン(弱)
電池寿命	1.5時間(強) 4時間(中) 40時間(弱) 2.5時間(点滅)	照射距離	346m(強)
光源	C4 LED球	使用電池	CR123A×4本(付属)
照射パターン	点灯/点滅	サイズ	φ60×220mm
重量	482g(電池含)	材質	本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム) レンズ:無反射ガラス
防水性能	IPX7(水深1m、30分間防水)	耐衝撃性	1m

散光

最大2200ルーメンの超高輝度防水LEDライト

平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状

代替品

	<p><b>品番</b> EA758SG-55 <b>コメント</b> 充電式 3500ルーメン</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.