品番: EA758SG-45

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用)



販売価格	15,500円 (税抜)/ 17,050円(税込)				
カタログ価 格	15,500円(税抜)/17,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/08 22:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2087ページ				



充電池と単3電池兼用のハイブリッドライト。ペンサイズの小型タイプながら550ルーメンの明るさを誇ります。

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88135
商品名	PROTAC 2AA-X USB	使用電池	リチウムポリマー電池 (USBケーブル付) または単3×2本(別売)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱 (デフォルト)②強のみ③弱、強
明るさ	リチウムポリマー電池 強:550ルーメン 弱:40ルーメン アルカリ電池(単3形) 強:270ルーメン 弱:18ルーメン	連続点灯時間	リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
充電時間	4時間	照射距離	リチウムポリマー電池 強:203m 弱:54m

			アルカリ電池(単3形) 強:141m 弱:40m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラス
サイズ	φ23×153mm	重量	99g(電池含)
防水性能	IPX7(水深1m)	耐衝擊性	2m
カラー	ブラック	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回 半押しし、10回目で長押しする

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

取り外し可能なポケットクリップとホルスター付

単3×2本(別売)でも使用可能

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.