品番: EA758SG-51

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



| 販売価格 | 22,500円 (税抜)/ 24,750円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 22,500円(税抜)/24,750円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 03:44現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 2087ページ | | | | |





















平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状





グリップ先のボタンで切替が可能

仕様

| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74753 | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--|--|
| 商品名 | STRION | 使用電池 | リチウムイオン電池 (ACアダプター付) | | |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、中、弱、点滅 | | |
| 明るさ | 強:615ルーメン、中:320ルーメン、弱: 160ルーメン | 連続点灯時間 | 強:1.25時間、中:2.5時間、弱:4.5時間、点滅:3時間 | | |
| 充電時間 | 3.5時間 | 照射距離 | 強:219m、中:155m、弱:110m | | |
| サイズ | φ32×150mm | 重量 | 148g | | |
| 材質 | 本体:航空機用アルミ合金 レンズ:ガラス | カラー | ブラック | | |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝擊性 | 2m | | |
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | | | | | |

ブラケットには充電状態を表示するインジケーター付き

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番EA758SG-91コメント仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.