

品番 : EA758SG-53

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	33,400円(税抜)／36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜)／36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強:1.25時間
弱:24時間



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74613
商品名	STRION DS	使用電池	リチウムイオン電池(付属)
明るさ	強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン	電池寿命(時間)	強:1.25 中:3.5 弱:24
サイズ	φ31×160mm	重量	153g
材質	アルミ	防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m	照射距離	強:219m 中:141m 弱:57m
照射パターン	集散光	付属品	充電器、ACアダプター
明るさの切り替え方法	押しボタンスイッチを全押し(カチッと言うまで)すると、全光量で点灯します。そのままスイッチを押したままにすると強→中→弱に切り替わるので希望のレベルで放します。またスイッチを素早くダブルクリックするとストロボ機能に切り替わります。		

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

代替品



品番 EA758SG-69
コメント 変更点: サイズ、仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.