品番: EA758SG-55

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	30,400円(税抜)/33,440円(税込)				
カタログ価格	30,400円(税抜)/33,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 54 (2025/11/05 19:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2087ページ				

























最大3500ルーメン!USB充電式高輝度LEDライト

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88081
商品名	PROTAC	使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:3500ルーメン 中:1000ルーメン 弱:250ルーメン	連続点灯時間	強:1.25時間 中:3時間 弱:11.5時間 点滅:1.25時間
サイズ	φ59×236mm	重量	550g(充電池含)
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ	防水性能	IPX7 (30分1mまで)
充電時間	5時間	照射距離	強:452m 中:237m 弱:120m
耐衝擊性能	1m	光源	LED球

モードの切替方法 消灯した状態からスイッチを素早く9回 付属品 ストラップ 半押しし、10回目で長押しする

最大3500ルーメンの超強力ライトです。

ボディーは握りやすいラバースリーブ付き

平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状

リチウム電池(CR123A)×4本でも使用可能

点滅機能付

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデルです。

注意 バッテリーは2本必要です。※交換用 バッテリー(EA758SE-9B)は1本入で

す。

代替品



品番 EA758SG-56

コメント 明るさ:5,300ル-メン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.