

品番：EA758SG-55

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,300円(税抜) / 32,230円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 29,300円(税抜) / 32,230円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 50 (2026/06/24 16:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2038ページ                       |      |   |




最大3500ルーメン!USB充電式高輝度LEDライト

仕様

|        |                                       |        |  |
|--------|---------------------------------------|--------|--|
| メーカー   | ストリームライト(STREAM LIGHT)                | 型番     | 88081                                      |
| 商品名    | PROTAC                                | 使用電池   | リチウムイオン電池(USBケーブル付)                        |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定)                           | 照射モード  | ①強、点滅、弱(デフォルト)<br>②強のみ<br>③弱、中、強           |
| 明るさ    | 強:3500ルーメン<br>中:1000ルーメン<br>弱:250ルーメン | 連続点灯時間 | 強:1.25時間<br>中:3時間<br>弱:11.5時間<br>点滅:1.25時間 |
| サイズ    | φ59×236mm                             | 重量     | 550g(充電電池含)                                |
| 材質     | 本体:アルミ合金<br>レンズ:ガラスレンズ                | 防水性能   | IPX7(30分1mまで)                              |
| 充電時間   | 5時間                                   | 照射距離   | 強:452m<br>中:237m<br>弱:120m                 |
| 耐衝撃性能  | 1m                                    | 光源     | LED球                                       |

|   |   |     |       |
|---|---|-----|-------|
| モードの切替方法  | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする           | 付属品 | ストラップ |
| 最大3500ルーメンの超強カライトです。                                |   |     |       |
| ボディーは握りやすいラバースリーブ付き                                 |   |     |       |
| 平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状                              |   |     |       |
| リチウム電池 (CR123A) ×4本でも使用可能                           |   |     |       |
| 点滅機能付   |   |     |       |
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 |   |     |       |
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ<br>比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデルです。    |   |     |       |
| 注意  | バッテリーは2本必要です。※交換用バッテリー (EA758SE-9B) は1本入です。 |     |       |

#### 代替品

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 品番   | EA758SG-56    |
|  | コメント | 明るさ:5,300ルーメン |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.